

BALAI POUSSÉ / TIRÉ

BDL-04/06/08



- La brosse BDL balaie en poussant ou en tirant
- Entraînement PTO de la brosse
- Largeur de la brosse de 16'' X 4', 6' ou 8' de large
- Le modèle BDL est recommandé pour s'installer sur Fourche de lift

Caractéristiques balai

Général

- Brosse pour fourche de lift
- La brosse BDL balaie en poussant ou en tirant
- Poils facilement interchangeables par le côté
- Poils de 11" ou 13" de long
- Choix des brosses : polypropylène seulement
- Largeur de brosse disponible : 4', 6', 8'
- Béquille de remisage

